

7 КАЗЫНДАУ КҮЗНІГІ / СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
 7.1 ВС1 шиналары (1500/1700мм) (партияда саны _____) ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 сәй келді және жарамды деп саналады.
 Ванна ВС1 1500/1700 (количество партии _____) соответствует СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017 и признана годными для эксплуатации.

Орлова М.А. ТББ басшысы/Назначенник ОТК

Молдаулы


8 ОРМАНДАУ КҮЗНІГІ / СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
 8.1 СТ 1500/1700 ванналары «Сантехпром» ЖШС, Қарағанды қаласы, Октябрьская Оріс зонасы, ЖШС СТ 990 640 000 392-002-2017 талаптарына сәй орамаданған.
 Ванна ВС1 1500/1700 (количество партии _____) соответствует ТОО «Сантехпром», Қарағанды, Октябрьская промзона, создано требованиям, предусмотренным СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017



Внешний директор:

Крючков В.А.

күні/ дата: 11 / 20 17 г.



ТОВАРИШЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
сантехпром
 www.whitewave.kz

Тауар сертифицикатталған
 Товар сертифицирован



ISO
 9001:2008



ПАСПОРТ

Classic
 L-1500/1700

Болатты ванна ак тіреулер жиынтығымен
 Ванна стальная в комплекте с белыми подставками

1500×750mm ☐ 1700×750mm ☒

Italica
 L-1700

Болатты ванна шынтақшылармен
 Ванна стальная с подлокотниками
 Шынтақшамен ванна тұтқалармен жабықталады
 Ванна с подлокотниками комплектуется ручками

1700×750mm ☐

*тұтқалармен жабықталады
 *комплектуются ручками

Comfort
 L-1500/1700

Болатты ванна ак тіреулер жиынтығымен,
 тұтқалармен жабықталады
 Ванна стальная в комплекте с белыми подставками,
 комплектуется ручками

1500×750mm ☐ 1700×750mm ☐

Ева
 L-1700

Болатты ванна ак тіреулер жиынтығымен
 Ванна стальная в комплекте с белыми подставками

1700×700mm ☐

Optimo
 L-1700

Болатты ванна ак тіреулер жиынтығымен
 Ванна стальная в комплекте с белыми подставками
 1700×700mm ☐

1. Үзындагы болат маддиды ванниларыбыз эри карай «ванна» түши сула жуушуга арыналган және көргөзбн жабыксталган сангтаа турмуштык гимнастартара кастарырылады.

2. ТЕХНИКАЛЫК СИПАТТАМАСЫ

- ВСт 1500/1700 мм
Ванна ВСт 1500/1700 «Classic»,
Ванна ВСт туктаксымен «Comfort» 1500/1700,
Ванна ВСт «Talis» 1700, Ванна «Ortino» 1700,
Ванна «Eva» 1700
– 1500/1700 мм, 750/700 мм
– 750/700 мм
– 380 мм
– 600 мм
– 25/3 кг

3 ЖИНАКТЫЛЫҒЫ

- [illegible]

тонын теңкершю керек. болггы к

- [illegible]

5 ТАСЫМАЛДЫ ЖӘНЕ САЛТАТ

- 6 ДАҒИДЫҢ ШҮБҖИНИНГӨР КӨРҖӘК.**

6 Дайындалушыныңын кездестіргі.

- [illegible]

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ

- 1 Назначение изделия**
- Ванны стальные эмалированные, в последующем тексте именуемые «ванна», предназначены для купания в пресной воде и устанавливаются в ваннных комнатах жилых домов и в санитарно бытовых помещениях общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.
- 2 Технические характеристики**
- ВСт 1500/1700 мм
– Ванна ВСт 1500/1700 «Classic»,
– Ванна Вет с ручками «Comfort» 1500/1700,
– Ванна Вет «Alicia» 1700,
– Ванна «Orbito» 1700,
– Ванна «Ева» 1700
- 1500/1700 мм,
– 750/700 мм,
– 380 мм,
– 600 мм,
– 25/3 кгт
- 3 Габаритные размеры**
- Ирина Кудина:**
Кубинка: высота до поверхности борта не более асса ванны с комплектующими изделиями соответствует СТ ТОО Q90 640.000.303-0002 2017 г.

3 КОМПЛЕКТНАЯ

- Ишт
— Ишт
— Ишт
— Ишт
- 4 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Установка устанавливается на специально подготовленные основания. Между ванной и подставками закладываются резиновые прокладки, обеспечивающие подливку ванны, а другие варианты монтажа ванны. Например, на бетонные опоры. Подставка регулируется, крепится в стальной части ванны таким образом, что бы фигурная часть края подставки, клиновидная форма, была ближе к сливному отверстию.

жизнь быть направлена в будущее.

- Подклад на лопатке монтируется с помощью болтов М8х30. Для этого лопатку нужно перевернуть с внешней стороны. Для этого лопатку нужно перевернуть с внешней стороны. Застежка болта гаикой — барашек М8 или гаикой на болт и затянуть. Внимание! Чрезмерное затягивание гайки при монтаже подкладки может привести к склыванию эмали на лопаточной стороне ванны. Гарантированный зазор между подкладкой и верхней подложкой может составлять не менее 3 мм.
- Отверстия на нижней части регулировочной подставки вставляют болты М10, слегка затягивая гаиками М10 и устанавливая лопатку на опорное место. Отрезав лишнюю горизонтальную подложку ванны выше указанными болтами М10. Для контроля точности замера расстояние от плоскости пола до верха ванны в четырех точках по углам ванны, при этом разница значений не должна превышать 4 мм. По желанию покупателя ванна комплектуется проводником (агрегатом), который вставляется болтами и гаиками М6. Один конец проводника закрывают с помощью специальной скобы, на ванне с отверстием диаметром 8,5 мм, а другой конец проводника в водопроводной трубе.
- При эксплуатации ванны следует наполнять ее водой с температурой не более 75 °С, при этом вначале необходимо налить одну половину воды, а затем наливая вторую воду.
- Чистое эмалированное покрытие следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или течь смесителей образует желтоватый налет на эмали. Чистка эмалированной поверхности ванны рекомендуется применять универсальные пасты, не содержащие абразивные вещества. Категорически запрещается применение для чистки ванны песка, пемзы, металлических щеток и других предметов, которые могут разрушить эмаль, а также запрещается применение кислот для дезинфекции и чистки.
- При необходимости налить ванны металлические предметы и ударять при помощи острого и режущих предметов, но избежание появления царапин и сколов на эмали.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УПАКОВКА

- поэтому, что вся поверхность хранения по СГ ТОО 990 640 000 392-002-2017, а именно: во время транспортирования, хранения и монтажа. Небольшое отношение к ванили может являться причиной испорченного ванили следует производить в основном крытым транспортом любого вида, в упаковке устойчивого к механическим повреждениям (ударов, в пыли, грязи, снега и дождя, прямых солнечных лучей). Упаковки устойчивого образца.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- В течение срока службы завышающих 20 лет при условии пра- и транспортировки, монтажа и эксплуатации. Униформа по качеству, надежности и степени безопасности товара, фактический срок эксплуатации может значительно превышать гарантийный.
- Исполнитель гарантирует соответствие стальных ванн требованиям СТ ТОО 990 640 000 392-002-2017 при условии транспортировки, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации ванн 5 лет со дня сдачи в эксплуатацию или продажи. Обязательным условием товара в течение указанного срока является сохранение его товарного вида, потребительских свойств, ярлыка, товарного или кассового чека или иного документа, выданного покупателем вместе с проданным товаром.
- Исполнитель не производит замену и гарантийное обслуживание изделия, в случае, если недостатки качества возникли вследствие нарушения потребителем установленных правил транспортировки, эксплуатации хранения товара (нарушение пунктов 4, 4.1, раздела 5, пунктов 5.3 - 5.4 настоящего паспорта). Все условия гарантийных обязательств действует в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируется законодательством РК.