


Гибкая Полимерная Подводка


- Внутренняя трубка - EPDM
- Оплетка - PE нить
- Верхний слой - PVC-F
- Обойма - н/ж сталь
- Фитинги - н/ж сталь
- Уплотнения - EPDM



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
срок службы 10 лет



- Состав изделия:
1. Гайки,штуцера,нипеля - нерж. сталь 201-301(12X15Г9НД)
 2. Обжимная гильза - нерж. сталь 201-301(12X15Г9НД)
 3. Трубка внутренняя-EPDM
 4. Прокладки, кольца - EPDM
 5. Нить - РА (класс Б)
 6. Защитный слой - FPVC 0-40
 7. Маркировка шланга (рукава)
 8. Этикетка с наименованием и штрихкодом
 9. Маркировка гильзы
 10. Красная и синяя нить - для ГВС и ХВС





ПОДВОДКА АНТИВИБРАЦИОННАЯ ГИГАНТ

Состав изделия


- 1 Накладная гайка или Штуцер
- 2 Ниппель или Ниппель угловой
- 3 Прокладка
- 4 Гильза обжимная для DN 18.25 оцинкованная сталь EPDM DIN EN 2430
- 5 Шланг внутренний - EPDM для DN 13
- 6 Оплетка для DN 18.25 оцинкованная сталь - На шланге и на гильзе.
- 7 Маркировка

* возможна замена на другой материал, без изменения функционального назначения (например латунь ЛС59)



ТМ ЦЕНТР САНТЕХНИКИ
ООО «Компания «ВОКС- 21век»
142116 Россия, г. Подольск,
Домодедовское шоссе д.1
www.cs-trade.ru

Весь ассортимент продукции ПТТ Центр Сантехники, можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя www.cs-trade.ru



Паспорт

Смеситель для умывальника и мойки однорукояточный
ЦС СМ 27, ЦС СМ 27/1 поворотный излив.
ЦС СМ 27/3 литой излив
Тип: СМ-УмОЦБА, СМ-МОЦБА
ЦС СМ 27/4 смеситель для биде Тип: СМ-БдоЦБА

Паспорт универсальный, на типовые виды смесителей. Модель смесителя указана на упаковке.

ВИД корпуса по модели смесителя*

ЦС СМ 27 35	ЦС СМ 27/3 35	ЦС СМ 27/4 35
ЦС СМ 27	ЦС СМ 27/3	ЦС СМ 27/4

тип крепления

шпилька/гайка	шпилька/гайка/универсал	шпилька

Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, в соответствии с каталогом производителя с сохранением функционального предназначения изделия. По укомплектованию, смеситель не укомплектовывается Гибкой подводкой.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:
Смеситель проверен гидравлическим испытанием и признан ОТК пригодным к эксплуатации.
Дата сборки и проверки: «__» ____ 20__ г.
ШТАМП ОТК
Дата продажи: «__» ____ 20__ г.
Наименование и штамп Продавца: _____ М.П. подпись
Претензий по внешнему виду и комплектации не имею.
С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:
ПОКУПАТЕЛЬ _____ «__» ____ 20__ г.
Не предназначено для смешивания, пуска, остановки, регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других жидкостей, кроме воды.
Не предназначен для смешивания и пуска газа.

Технические характеристики:

- Максимальная температура воды в системе водоснабжения: 75°С;
- Давление воды рекомендуемое: 0,05 МПа – 0,6 МПа,*
- Давление максимальное, опрессовочное: 1,0 МПа (кратковременно)
- Группа герметичности: II (с рабочим давлением до 0,60 МПа.);
- Материал корпуса: медно-цинковые сплавы по ГОСТ 17711-93, ГОСТ 25140-93;
- Покрытие корпуса: гальваническое покрытие вида Н6 Х 6 по ГОСТ 9.303
- Допускается применение защитно-декоративных покрытий других видов.
- Сертификатом соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н01544.

Примечание:

* При давлении выше рабочего, возможно возникновение шумов, в этом случае рекомендуется установить редуктор давления.

Рекомендуемая разница давлений горячей и холодной воды: не более 10%

ЦС СМ 27, ЦС СМ 27/1

Комплект поставки:


1. Корпус смесителя в сборе с поворотным изливом - 1 шт.*
2. Комплект крепления - 1 шт.**
3. Паспорт - 1шт.
4. Упаковка - 1шт.



ЦС СМ 27/3, ЦС СМ 27/4

Комплект поставки:

1. Корпус смесителя в сборе с литым изливом - 1шт.***
2. Комплект крепления - 1шт.**
3. Паспорт -1шт.
4. Упаковка - 1шт.



Примечание:

- механизм переключения, картридж 35 мм (в названии ...35) или 40 мм
- ручки переключения пластиковые, металлизированные М или металлические МЕТ.
- ручка для локтевого переключения 44 (в названии модели), рис. 4
- ** - различные виды трубок сливных (изливов) см. рис.2.
- ЦС СМ 27 излив L 245 мм, ЦС СМ 27/1 излив L 150 мм
- *** - крепление гайка Г, крепление шпильками Ш, универсальное крепление У, см. рис. вид корпуса стр. 1
- Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, в соответствии с каталогом производителя с сохранением функционального предназначения изделия.
- По умолчанию, смеситель не комплектуется Гибкой подводкой.
- Гибкая подводка поставляется отдельно.

Монтаж:

- Монтаж и обслуживание должен производить слесарь-сантехник – квалифицированный специалист.
- Установку смесителя ЦС СМ 27, ЦС СМ 27/1, ЦС СМ 27/3 крепление гайкой.
- Монтировать гибкую подводку в корпус смесителя. Смеситель установить так, чтобы гибкие подводки прошли через отверстие умывальника или мойки, причем уплотнительное кольцо должно остаться над бортом умывальника или мойки, поставив прокладку и притянуть гайкой.
- Установить смеситель в отверстие умывальника или мойки, поставив прокладку и притянуть гайкой.
- Для ЦС СМ 27, ЦС СМ 27/1, ЦС СМ 27/3 крепление шпилька, вкрутить снизу в корпус шпильку (или шпильку), установить гибкие подводки ГП. Затем ГП пропустить в отверстие умывальника или мойки, причем уплотнительное кольцо должно остаться над бортом умывальника или мойки.
- Смеситель с креплением шпилька, фиксируется фигурной скобой, гайки накручиваются на шпильку.
- Присоединить гибкие подводки к водопроводной сети навидными гайками с уплотнительными резиновыми прокладками.
- Универсальное крепление - У. Позволяет крепить смеситель - двумя способами. При помощи Универсального цевья, которое вкручивается в корпус смесителя с низу, можно установить смеситель на гайку. Или использовать шпильку (или шпильку).
- Смеситель ЦС СМ 27/4 - устанавливается аналогичным способом, но на биде.
- Во избежании нарушения защитно-декоративного покрытия не допускать механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными губками.

Эксплуатация:

- Поворотом ручки вверх - производится пуск и регулировка количества воды.
- Поворотом влево или вправо - регулируется температура.
- Поворот узла излива - направление воды для ЦС СМ 27, ЦС СМ 27/1.
- Поворотная головка на смесителе ЦС СМ 27/4, направляет поток воды, угол 55 гр. рис.3

Гарантия на изделие:

- Гарантия распространяется на все краны ТМ ЦС изготовленные по ГОСТ 25809/19681.
- Гарантийный срок хранения со дня изготовления - 24 мес.
- Плановый срок службы корпуса 7 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети:
 - корпус см. – 7 лет. (при использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 12 мес.)
 - механизмы запорные и переключающие, трубка излива, держатель настенный, ручка маховика,
 - на резиновые уплотнения составных частей смесителя и комплектующих – 6 мес.
- В течении Гарантийного срока, по заключению сервисной службы, производится обмен неисправного смесителя, на смеситель аналогичной марки (модели, артикула).
- Производитель, продавец - обеспечивает гарантийные обязательства, при соблюдении следующих условий:
 - 1. Наличие у Потребителя следующих документов:
 - платежный документ о приобретении товара (кассовый чек или товарный чек);
 - заполненный данный Паспорт; наличие в данном паспорте штампа Продавца, даты продажи.
 - 2. Соблюдение покупателем условий монтажа и эксплуатации согласно требованиям, указанных в Паспорте.
 - 3. Обеспечение защиты изделия от попадания инородных предметов.
 - 4. Рекомендуется установка фильтров грубой очистки.
 - 5. Обеспечение Покупателем полной комплектности изделия (комплектующие и комплектность указаны в Паспорте смесителя).
- **Ограничения по гарантии:**
 - 1. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
 - 2. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися аттестованными монтажными/сервисными организациями.
 - 3. На изделия, подверженные конструктивным изменениям или использованию не по их функциональному назначению.
 - 4. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды. Качество воды должно соответствовать СНиП 2.04.01-85 (Редакция Москва 2012).
 - 5. Использование смесителя не по назначению. Смеситель может работать на водопроводной воде. Под макс. давлением 0,6МПа. Рабочая температура воды от +5°С до +75°С.
 - 6. На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
 - 7. На недостатки изделий, возникшие в результате нарушения требований правил эксплуатации, неправильной установки, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
 - 8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
 - 9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декор. накладки, резиновые и пластиковые кнопки, азраторы и др.).
 - 10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных мат. и прочие действия.
 - 11. На комплектацию изделия. Комплектация изделия проверяется при покупке изделия, в присутствии продавца.

